

Die H3-Rute

Für die erste Detektierung von Strahlungsfeldern wird die verlängerbare Griff längenrute „H3-R“ eingesetzt. Die darauf markierten Griff längen beruhen auf Standardwerten, wie sie der Physiker Reinhard Schneider verwendet hat.


Griff längen sind bewährte Einheiten, die bei der Suche nach den zugeordneten Zielfeldern hilfreich sind. Um diese Felder jedoch von ähnlichen Resonanzen anderer Herkunft zu unterscheiden, sind umfassende Untersuchungen durchzuführen. Die dazu benötigten Kenntnisse werden auf Spezialkursen vermittelt.

Maß	ab Meßbasis	Hauptbedeutung
11,0cm	blau	Wasser, Mittelachse
14,5 cm	orange	Blitz / Gedankenkraft
15,5 cm	schwarz	Verwerfung (Bündelachsen)
19,0 cm	weiß	techn. Strahler / Gußeisen
21,5 cm	gelb	Erdmagnetfeld / 1. Gitter
22,0 cm	blau	Wasser (tiefes), Hauptzone
24,5 cm	rot	Lebenskraft / 2. Gitter
26,5 cm	lila	Risse / Zerstörung / Akustik
27,5 cm	grün	Wasser, Schwerpunktzone
29,0 cm	orange	Blitz / Gedankenkraft
30,5 cm	braun	Höhle / Gang, Schwerpunkt
31,0 cm	schwarz	Verwerfung (Bündelachsen)
33,0 cm	blau	Wasser, Hauptzone
37,5 cm	braun	Höhle / Gang, Hauptzone
38,5 cm	grün	Wasser, Schwerpunktzone
42,5 cm	gelb	Erdmagnetfeld / 1. Gitter

Gebrauchshinweise

Temperaturen unter 10° beeinträchtigen die Flexibilität des verwendeten Kunststoffes. Bitte unter diesen Verhältnissen Überdehnungen (insbesondere bei kurzen Griff längen) vermeiden.

Die H3-Rute besteht aus gespritzten Kunststoffelementen. Durch diese aufwendige Fertigungstechnik ist sie „Yin-Yang-neutral“, d.h. es kann sich aufgrund unterschiedlicher Handhabung keine Änderung des Energieaustausches zwischen den Handflächen ergeben. Eine Kennzeichnung der Rutenschenkel wie bei geknickten Kunststofffruten ist daher unnötig.



Messbasis für die Griff längen:

Die Außenseite des Schenkelansatzes unterhalb der Peilstabaufnahme ist Basis für die Griff längenbemaßung.

Zubehör

Die Basisrute kann beliebig durch Aufstecken mehrerer Verlängerungen erweitert werden. Hierzu sind die Sets „2. Verlängerungen“ zu verwenden.

Zur Anpeilung kann auf die Rutenspitze die Peilspitze der H3-Antenne eingesetzt werden,



wahlweise in Verbindung mit einem oder mehreren Nosodenhaltern.

Goldene Markierung

Griff längen dienen der Zielsuche - Für die Suche nach Unbekanntem bzw. für rein mentales Arbeiten wird die „Goldene Markierung“ benutzt. Diese markiert Ihr rein persönliches Maß, das die Länge des Unter-, und Oberarmes wiederholt.

Stützen Sie Ihren Ellenbogen senkrecht auf eine ebene Unterlage. In der zur Faust geballten Hand halten Sie waagrecht einen Stift. Nun wird die Distanz von der Stiftspitze bis zur Unterlage gemessen und auf dem rechten

Rutenschenkel von der Messbasis (siehe oben) abgetragen.

Der aufgeklebte gelbe Klebestreifen ist für die Markierung vorgesehen. Bitte lösen Sie die Folie vorsichtig von dem Trägerpapier ab - am besten mit einem Messer - und kleben sie mittig auf die von Ihnen ermittelte Stelle.

Preise (Stand 31.01.2015)

Basisrute incl. 1. Verlängerung	65,00 €
Erweiterung (2. Verlängerung)	36,00 €
Peilspitze	9,35 €
Nosodenhalter	12,35 €

Garantie

Auf Material- und Produktionsfehler 2 Jahre ab Kaufdatum.